


# IMPULZNI VMESNIK

## 66-99-603



# Kamstrup

[www.kamstrup.com](http://www.kamstrup.com)



IMPULZNI VMESNIK za računsko enoto MULTICAL® uporabimo, kadar potrebujemo galvansko ločen impulzni izhod iz merilnika pretoka ULTRAFLOW®.

Priključite 3,65 VDC napajanje iz baterije ali omrežnega modula na priključne sponke 60 (+) in 61 (-).

Impulzi iz merilnika pretoka ULTRAFLOW® bodo preusmerjeni na impulzne izhode na sponkah št. 11A, 9A in 10A preko galvanske ločitve.

Priključitev računske enote MULTICAL® na IMPULZNI VMESNIK je lahko izvedena z največ 10 m 3-žilnim kablom (oziroma največ 50 m v prostorih z elektromagnetno obremenitvijo podobno tisti v stanovanjskem okolju).

Priključite sponko št. 11A v IMPULZNEM VMESNIKU na sponko št. 11 v računski enoti MULTICAL® itd.



# ENERKON

MERILNA OPREMA

telefon h.c.:	+386 (0)1 830 34 80
telefon prodaja:	+386 (0)1 830 34 81
faks:	+386 (0)1 830 34 99
e-naslov:	enerkon@siol.net
Internetna stran:	www.enerkon.si